


E10150



Свързващ кабел с конектор

ADOAH042ZDS0002A03

Артикулет не се предлага вече - запис в архива



Електрически показатели

Работно напрежение [V] 10...30 DC

Изходи

Електрическо изпълнение PNP

Условия на работа

Околна температура [°C] -30...90

Защита IP 67

Механични данни

Размери [mm] 26 x 15 x 38

Материал PUR

Формиран корпусен материал PUR

Материал на гайката месинг, с никелово покритие

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен

Забележки

Единица на опаковката 1 брой

E10150



Свързващ кабел с конектор

ADOAH042ZDS0002A03

Електрическо свързване


Кабел: 2 m, PUR / PVC, черен, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm²

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, под тъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: PUR; Заклучване: месинг, с никелово покритие



Връзка



BK =
BN =
BU =

Цветовете на проводниците :
черен
кафяв
син