


Опорен плунжер

LIMIT PLUNGERS ITB



1 подвижен болт с връщане на пружината удар 1,5mm, Ø 5,5mm

Приложение

Дизайн

за тип, Ø 6,5 mm, Sn = 1mm b

Механични данни

Тегло

[g]

44,4

Материал

Опорен плунжер: Стомана; дълго бутало: стомана (1.0503 / C45K)
закален в предната част; Накатена гайка: месинг с никелово покритие

Сила на активиране

[N]

4,9...7845

Забележки

Единица на опаковката

1 брой