


Свързващ кабел с конектор

ADOAG030--S0002E03

Артикулът не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: E10217

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля
имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Електрически показатели

Работно напрежение [V]	< 60 AC/DC
------------------------	------------

Клас на защита	III
----------------	-----

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...90
-------------------------	----------

Защита	IP 67
--------	-------

Механични данни

Размери [mm]	17 x 8 x 25
--------------	-------------

Материал	PUR
----------	-----

Формиран корпусен материал	PUR
----------------------------	-----

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------



Свързващ кабел с конектор

ADOAG030--S0002E03

Електрическо свързване

Кабел: 2 m, PVC, черен, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M8, под тъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: PUR



Връзка



BN = Цветове на проводниците :
BK = кафяв
BU = черен
син