




Свързващ кабел с конектор

ADOAG030--S0005E03

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	< 60 AC/DC
Клас на защита		III


Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...90
Защита		IP 67

Механични данни		
Размери	[mm]	17 x 8 x 25
Материал		PUR
Формиран корпусен материал		PUR

Забележки		
Единица на опаковката		1 брой

Електрическо свързване		
Кабел: 5 m, PVC, черен, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm²		

Електрическо свързване - Конектор		
Конектор: 1 x M8, под тъгл; кодиране: A; Формовано тяло: PUR		






Свързващ кабел с конектор

ADOAG030--S0005E03

Връзка



BN =	Цветовете на проводниците :
BK =	кафяв
BU =	черен
	син