


Свързващ кабел с конектор

ADOGG030--S0002E03

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Електрически показатели

Работно напрежение [V]	< 60 AC/DC
Клас на защита	III

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...90
Защита	IP 67

Механични данни

Размери [mm]	8 x 8 x 30
Материал	PUR
Формиран корпусен материал	PUR

Забележки


Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване

Кабел: 2 m, PVC, черен, Ø 4,2 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M8, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PUR



E10207



Свързващ кабел с конектор

ADOGG030--S0002E03

Връзка



BN =	Цветовете на проводниците :
BK =	кафяв
BU =	черен
	син