




Свързващ кабел с конектор

ADOGA030MSS0005B03

Артикулът не се предлага вече - запис в архива



Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...90
Защита		IP 67
Механични данни		
Размери	[mm]	15 x 15 x 42
Материал		TPU
Формиран корпусен материал		TPU
Материал на гайката		месинг, с никелово покритие
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой

Електрическо свързване

Кабел: 5 m, PUR, оранжев, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x 1/2", прав; кодиране: C; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с никелово покритие




E10212



Свързващ кабел с конектор

ADOGA030MSS0005B03

Връзка



GN =	Цветовете на проводниците :
RD/BK =	зелен
RD/WH =	червена / черна
	червено / бяло