


Свързващ кабел с конектор

ADOAH040MSS0005A02

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Електрически показатели

Работно напрежение	[V]	< 250 AC / < 300 DC
--------------------	-----	---------------------

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-25...90
--------------------	------	----------

Защита		IP 67
--------	--	-------

Механични данни

Размери	[mm]	27 x 15 x 39
---------	------	--------------

Материал		TPU
----------	--	-----

Формиран корпусен материал		TPU
----------------------------	--	-----

Материал на гайката		месинг, с никелово покритие
---------------------	--	-----------------------------

Забележки

Единица на опаковката		1 брой
-----------------------	--	--------

E10214



Свързващ кабел с конектор

ADOAH040MSS0005A02

Електрическо свързване


Кабел: 5 m, PUR / PVC, оранжев, Ø 5 mm; 2 x 0,34 mm²

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, под тъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Усилие на затягане: 0,5 Nm



Връзка



ВК = Черен
WH = бял

Цветовете на проводниците :