


E10217



Свързващ кабел с конектор

ADOAG030--S0002E03



Електрически показатели

Работно напрежение	[V]	< 60 AC/DC
--------------------	-----	------------

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-25...85
Защита		IP 65

Механични данни

Тегло	[g]	33
Размери	[mm]	13,3 x 8,5 x 20,5
Материал		PUR
Формиран корпусен материал		PUR

Забележки

Единица на опаковката		1 брой
-----------------------	--	--------

E10217



Свързващ кабел с конектор


ADOAG030--S0002E03

Електрическо свързване

Кабел: 2 m, PVC, черен, Ø 3 mm; 3 x 0,14 mm² (18 x Ø 0,1 mm)

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M8, под тъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: PUR



Връзка



BN =	Цветовете на проводниците :
BK =	кафяв
BU =	черен
	син