


E10218



Свързващ кабел с конектор

ADOAG032--S0002A03

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Приложение

Система	Без халоген
---------	-------------

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...30 DC
Клас на защита	III

Изходи

Електрическо изпълнение	PNP
-------------------------	-----

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...90
Защита	IP 65

Механични данни

Материал	TPU прозрачен
Формиран корпусен материал	TPU, прозрачен

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

E10218



Свързващ кабел с конектор

ADOAG032--S0002A03

Електрическо свързване

Кабел: 2 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M8, под тъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: TPU, прозрачен; Заклучване: Щипки



Връзка



BK =	Цветовете на проводниците :
BN =	черен
BU =	кафяв
	син