


## Свързващ кабел с конектор

ADOAG032--S0005A03

Артикулат не се предлага вече - запис в архива



## Приложение

|         |             |
|---------|-------------|
| Система | Без халоген |
|---------|-------------|

## Електрически показатели

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Работно напрежение [V] | 10...30 DC |
|------------------------|------------|

## Изходи

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Електрическо изпълнение | PNP |
|-------------------------|-----|

## Условия на работа

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Околна температура [°C] | -25...85 |
|-------------------------|----------|

|        |       |
|--------|-------|
| Защита | IP 65 |
|--------|-------|

## Механични данни

|           |       |
|-----------|-------|
| Тегло [g] | 146,6 |
|-----------|-------|

|          |               |
|----------|---------------|
| Материал | TPU прозрачен |
|----------|---------------|

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Формиран корпусен материал | TPU, прозрачен |
|----------------------------|----------------|

## Дисплеи / работни елементи

|         |                        |                      |
|---------|------------------------|----------------------|
| Дисплей | Статус на превключване | 1 x Светодиод, жълт  |
|         | Работа                 | 1 x Светодиод, зелен |

## Забележки

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Единица на опаковката | 1 брой |
|-----------------------|--------|

# E10219



## Свързващ кабел с конектор

ADOAG032--S0005A03

### Електрическо свързване

Кабел: 5 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M8, под тъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: TPU, прозрачен; Заклучване: Щипки



### Връзка



Цветовете на проводниците :

|      |       |
|------|-------|
| BK = | черен |
| BN = | кафяв |
| BU = | син   |