
E10249

Свързващ кабел с конектор

ADOAH040ZDS0002A03

Артикулът не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: EVC004
Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	< 250 AC/DC
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...90
Защита		IP 67
Механични данни		
Материал		PUR
Формиран корпусен материал		PUR
Материал на гайката		цинкова отливка, с никелово покритие
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой

E10249

Свързващ кабел с конектор

ADOAH040ZDS0002A03

Електрическо свързване


Кабел: 2 m, PUR / PVC, черен, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, под ъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: PUR; Заключване: цинкова отливка, с никелово покритие



Връзка



Цветове на проводниците :

BN =	кафяв
BK =	черен
BU =	син