


Свързващ кабел с конектор

ADOAH040ZDS0005A03

Артикулет не се предлага вече - запис в архива



Електрически показатели

Работно напрежение [V]	< 250 AC/DC
------------------------	-------------

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...90
-------------------------	----------

Защита	IP 67
--------	-------

Механични данни

Материал	PUR
----------	-----

Формиран корпусен материал	PUR
----------------------------	-----

Материал на гайката	цинкова отливка, с никелово покритие
---------------------	--------------------------------------

Забележки


Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване

Кабел: 5 m, PUR / PVC, черен, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm²

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, под ъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: PUR; Заклучване: цинкова отливка, с никелово покритие



E10250



Свързващ кабел с конектор

ADOAH040ZDS0005A03

Връзка



BN =
BK =
BU =

Цветове на проводниците :

кафяв
черен
син