


Свързващ кабел с конектор

ADOGH040ZDS0005A03

Артикулет не се предлага вече - запис в архива



Електрически показатели

Работно напрежение	[V]	< 250 AC/DC
--------------------	-----	-------------

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-25...90
--------------------	------	----------

Защита	IP 68
--------	-------

Механични данни

Размери	[mm]	15 x 15 x 47
---------	------	--------------

Материал	PUR
----------	-----

Формиран корпусен материал	PUR
----------------------------	-----

Материал на гайката	цинкова отливка, с никелово покритие
---------------------	--------------------------------------

Забележки


Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване

Кабел: 5 m, PUR / PVC, черен, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm²

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PUR; Заклучване: цинкова отливка, с никелово покритие




E10252



Свързващ кабел с конектор

ADOGH040ZDS0005A03

Връзка



BN =
BK =
BU =

Цветове на проводниците :

кафяв
черен
син