


Свързващ кабел с конектор

ADOAH042ZDS0002A03

Артикулет не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: EVC007

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...30 DC
------------------------	------------

Изходи

Електрическо изпълнение	PNP
-------------------------	-----

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...90
-------------------------	----------

Защита	IP 67
--------	-------

Механични данни

Размери [mm]	26 x 15 x 38
--------------	--------------

Материал	PUR
----------	-----

Формиран корпусен материал	PUR
----------------------------	-----

Материал на гайката	цинкова отливка, с никелово покритие
---------------------	--------------------------------------

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

E10253



Свързващ кабел с конектор


ADOAH042ZDS0002A03

Електрическо свързване


Кабел: 2 m, PUR / PVC, черен, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, под тъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: PUR; Заклучване: цинкова отливка, с никелово покритие



Връзка



BN = Цветове на проводниците :
кафяв
BK = черен
BU = син