


E10262



Свързващ кабел с конектор

ADOAA030MSS0010B03

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...90
Защита		IP 67
Механични данни		
Материал		TPU
Формиран корпусен материал		TPU
Материал на гайката		месинг, с никелово покритие
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой
Електрическо свързване		
Кабел: 10 m, PUR, оранжев, Ø 5,2 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)		
Електрическо свързване - Конектор		
Конектор: 1 x 1/2", под ъгъл; кодиране: C; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с никелово покритие		


E10262



Свързващ кабел с конектор

ADOAA030MSS0010B03

Връзка



GN =	Цветовете на проводниците :
RD/BK =	зелен
RD/WH =	червена / черна
	червено / бяло