




Разделителна кутия

ZDO6H057MSS0010H09

Артикулът не се предлага вече - запис в архива



| Приложение                                   |  |                                                        |
|----------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|
| Система                                      |  | Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие |
| Без силикон                                  |  | да                                                     |
| Електрически показатели                      |  |                                                        |
| Работно напрежение [V]                       |  | 10...30 DC                                             |
| Клас на защита                               |  | II                                                     |
| Макс. токово натоварване за модул / слот [A] |  | 4                                                      |
| Макс. токово натоварване общо [A]            |  | 12                                                     |
| Условия на работа                            |  |                                                        |
| Околна температура [°C]                      |  | -15...80                                               |
| Защита                                       |  | IP 67                                                  |
| Механични данни                              |  |                                                        |
| Размери [mm]                                 |  | 18 x 54 x 100                                          |
| Материал                                     |  | TPU                                                    |
| Формиран корпусен материал                   |  | TPU                                                    |



## Разделителна кутия

ZDO6H057MSS0010H09

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Брой разпределителни кутии за портове | 6   |
| Вид на конектора                      | M12 |

## Дисплеи / работни елементи

|         |                        |                      |
|---------|------------------------|----------------------|
| Дисплей | Статус на превключване | 6 x Светодиод, жълт  |
|         | Работа                 | 1 x Светодиод, зелен |

## Забележки


|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Единица на опаковката | 1 брой |
|-----------------------|--------|

## Електрическо свързване

Кабел: 10 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 9 mm; 6 x 0,34 mm<sup>2</sup> + 3 x 0,75 mm<sup>2</sup>

## Електрическо свързване - прорез

Конектор: 6 x M12; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,5 Nm



# E10281



## Разделителна кутия

ZDO6H057MSS0010H09

### Връзка



Цветовете на проводниците :

|         |            |
|---------|------------|
| BN =    | кафяв      |
| BU =    | син        |
| GN =    | зелен      |
| GN/YE = | зелен/жълт |
| GY =    | сив        |
| PK =    | розов      |
| RD =    | червен     |
| WH =    | бял        |
| YE =    | жълт       |