


Разделителна кутия

ZDO8H059MSS0010H11

Артикулет не се предлага вече - запис в архива



Приложение

Система	Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие
Без силикон	да

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...30 DC
Клас на защита	II
Макс. токово натоварване за модул / слот [A]	4
Макс. токово натоварване общо [A]	12


Условия на работа

Околна температура [°C]	-15...80
Защита	IP 67



Разделителна кутия

ZDO8H059MSS0010H11

Механични данни		
Размери	[mm]	18 x 54 x 127
Материал		TPU
Формиран корпусен материал		TPU
Брой разпределителни кутии за портове		8
Вид на конектора		M12
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	8 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой
Електрическо свързване		
Кабел: 10 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 9 mm; 8 x 0,34 mm ² + 3 x 0,75 mm ²		
Електрическо свързване - прорез		
Конектор: 8 x M12; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,5 Nm		
		

Разделителна кутия

ZDO8H059MSS0010H11

Връзка



Цветовете на проводниците :

BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син
GN =	зелен
GN/YE =	зелен/жълт
GY =	сив
PK =	розов
RD =	червен
VT =	лилав
WH =	бял
YE =	жълт