


Разделителна кутия

ZDO4H045MSS0,03A07

Артикулет не се предлага вече - запис в архива



Електрически показатели

Работно напрежение	[V]	10...30 DC
Макс. токово натоварване за модул / слот	[A]	4
Макс. токово натоварване общо	[A]	12

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-15...90
Защита		IP 67

Механични данни

Размери	[mm]	18 x 54 x 82
Брой разпределителни кутии за портове		4

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	4 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------



Разделителна кутия


ZDO4H045MSS0,03A07

Електрическо свързване

Кабел: 0,35 m, PUR / PVC; 4 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm²

Електрическо свързване - прорез

Конектор: 4 x M12; кодиране: A; Усилие на затягане: 0,5 Nm



Връзка

BN	1 (1...4)	C
BU	3 (1...4)	C
GN/YE	5 (1...4)	C
WH	4 (1)	C
GN	4 (2)	C
YE	4 (3)	C
GY	4 (4)	C

	Цвета на проводниците :
BN =	кафяв
BU =	син
GN =	зелен
GN/YE =	зелен/жълт
GY =	сив
WH =	бял
YE =	жълт