


Свързващ кабел с конектор

ADOAH040MSS0002F03

Артикулят не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: E10909

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Електрически показатели

Работно напрежение [V]	< 250 AC / < 300 DC
------------------------	---------------------

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...90
-------------------------	----------

Защита	IP 67
--------	-------

Механични данни

Размери [mm]	27 x 15 x 39
--------------	--------------

Материал	TPU
----------	-----

Формиран корпусен материал	TPU
----------------------------	-----

Материал на гайката	месинг, с покритие против залепване на пръски
---------------------	---

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

E10295



Свързващ кабел с конектор

ADOAH040MSS0002F03

Електрическо свързване


Кабел: 2 m, PVC, оранжев, Ø 5 mm; с кръстосана връзка; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, под тъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с покритие против залепване на пръски; Усилие на затягане: 0,5 Nm



Връзка



BN =

BK =

BU =

Цветовете на проводниците :

кафяв

черен

син