


Свързващ кабел с конектор

ADOAH042MSS0005F03

Артикулет не се предлага вече - запис в архива



Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...30 DC
------------------------	------------

Изходи

Електрическо изпълнение	PNP
-------------------------	-----

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...90
-------------------------	----------

Защита	IP 67
--------	-------

Механични данни

Размери [mm]	27 x 15 x 39
--------------	--------------

Материал	TPU прозрачен
----------	---------------

Формиран корпусен материал	TPU, прозрачен
----------------------------	----------------

Материал на гайката	месинг, с покритие против залепване на пръски
---------------------	---

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------



Свързващ кабел с конектор


ADOAH042MSS0005F03

Електрическо свързване


Кабел: 5 m, PVC, оранжев, Ø 5 mm; с кръстосана връзка; 3 x 0,34 mm²

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, под тъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: TPU, прозрачен; Заклучване: месинг, с покритие против залепване на пръски



Връзка



Цвета на проводниците :

BN = кафяв

BK = черен

BU = син