

# E10304




## Свързващ кабел с конектор

ADOAH040MSS0002A04

Артикулат не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: EVC004

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



### Електрически показатели

Работно напрежение [V] < 250 AC / < 300 DC

### Условия на работа

Околна температура [°C] -25...90

Защита IP 67

### Механични данни

Размери [mm] 27 x 15 x 39

Материал TPU

Формиран корпусен материал TPU

Материал на гайката месинг, с никелово покритие

### Забележки

Единица на опаковката 1 брой

# E10304



## Свързващ кабел с конектор

ADOAH040MSS0002A04

### Електрическо свързване

Кабел: 2 m, PUR / PVC, оранжев, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

### Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, под тъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Усилие на затягане: 0,5 Nm



### Връзка



|      |                             |
|------|-----------------------------|
|      | Цветовете на проводниците : |
| BN = | кафяв                       |
| BK = | черен                       |
| BU = | син                         |
| WH = | бял                         |