


E10334



Свързващ кабел с конектор

ADOAH040VAS0010E02

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...90
Защита		IP 67
Механични данни		
Размери	[mm]	27 x 15 x 39
Материал		TPU
Формиран корпусен материал		TPU
Материал на гайката		неръждаема стомана (1.4404 / 316L)
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой

Електрическо свързване	
Кабел: 10 m, PVC, оранжев, Ø 5 mm; 2 x 0,34 mm ² (42 x Ø 0,1 mm)	

Електрическо свързване - Конектор	
Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заклучване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L)	




E10334



Свързващ кабел с конектор

ADOAH040VAS0010E02

Връзка



BK =	Цветовете на проводниците :
WH =	черен
	бял