


Свързващи конектори

SSTA040MSSFKPG

Артикулат не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: E11505

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Електрически показатели

Работно напрежение	[V]	< 125 AC / < 150 DC
--------------------	-----	---------------------

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-40...85
--------------------	------	----------

Защита		IP 67
--------	--	-------

Механични данни

Материал		PBT
----------	--	-----

Формиран корпусен материал		PBT
----------------------------	--	-----

Материал на гайката		месинг, с никелово покритие
---------------------	--	-----------------------------

Забележки

Единица на опаковката		1 брой
-----------------------	--	--------



Свързващи конектори

SSTAH040MSSFKPG

Електрическо свързване

терминали: ...0,5 mm²; Кабелна обвивка: Ø 4...6 mm

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12, под тъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: РВТ; Заклучване: месинг, с никелово покритие



Връзка

