


Свързващ кабел с конектор

ADOGF030MSS0002A03

Артикулът не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: E11486

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля
имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Електрически показатели

Работно напрежение [V]	< 60 AC / < 75 DC
------------------------	-------------------

Клас на защита	III
----------------	-----

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...90
-------------------------	----------

Защита	IP 67
--------	-------

Механични данни

Материал	TPU
----------	-----

Формиран корпусен материал	TPU
----------------------------	-----

Материал на гайката	месинг, с никелово покритие
---------------------	-----------------------------

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

E10353



Свързващ кабел с конектор


ADOGF030MSS0002A03

Електрическо свързване


Кабел: 2 m, PUR / PVC, оранжев, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M8, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с никелово покритие



Връзка



BN = Цветове на проводниците :
BK = кафяв
BU = черен
син