




Свързващ кабел с конектор

ADOAH040MSN0002A04

Артикулът не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: ENC04A

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Приложение

Приложение

Ex зона 1

Електрически показатели

Работно напрежение

[V]

< 15 DC

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-25...90

Защита

IP 67

Класификация за безопасност

Макс. вътрешен капацитет

[nF]

0,196

Макс. вътрешна
индуктивност

[µH]

4

Механични данни

Размери

[mm]

27 x 15 x 39

Материал

TPU

Формиран корпусен
материал

TPU

Материал на гайката

месинг, с никелово покритие



Свързващ кабел с конектор

ADOAH040MSN0002A04

Забележки

Забележки

При използване на контакти в опасни зони (ATEX) има специални изисквания по отношение на окабеляването.

Изискванията на приложимите разпоредби за монтаж трябва да бъдат абсолютно спазени от потребителя на собствена отговорност.

Единица на опаковката


1 брой

Електрическо свързване


Кабел: 2 m, PUR / PVC, син, Ø 5 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, под тъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Усилие на затягане: 0,5 Nm



Връзка



Цветовете на проводниците :

BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син
WH =	бял