




Свързващ кабел с конектор

ADOGH040MSN0002A04

Артикулът не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: ENC01A
Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Приложение		
Приложение		Ex зона 1
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	< 15 DC
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...90
Защита		IP 67
Класификация за безопасност		
Макс. вътрешен капацитет	[nF]	0,196
Макс. вътрешна индуктивност	[µH]	4
Механични данни		
Размери	[mm]	15 x 15 x 43
Материал		TPU син
Формиран корпусен материал		TPU, син
Материал на гайката		месинг, с никелово покритие



Свързващ кабел с конектор

ADOGH040MSN0002A04

Забележки

Забележки

При използване на контакти в опасни зони (ATEX) има специални изисквания по отношение на окабеляването.

Изискванията на приложимите разпоредби за монтаж трябва да бъдат абсолютно спазени от потребителя на собствена отговорност.

Единица на опаковката


1 брой

Електрическо свързване


Кабел: 2 m, PUR / PVC, син, Ø 5 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU, син; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Усилие на затягане: 0,5 Nm



Връзка



Цветовете на проводниците :

BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син
WH =	бял