

E10358



Свързващ кабел с конектор

ADOGH040MSN0005A04

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Приложение	
Приложение	Ex зона 1
Електрически показатели	
Работно напрежение [V]	< 15 DC
Условия на работа	
Околна температура [°C]	-25...90
Защита	IP 67
Класификация за безопасност	
Макс. вътрешен капацитет [nF]	0,49
Макс. вътрешна индуктивност [µH]	10
Механични данни	
Размери [mm]	15 x 15 x 43
Материал	TPU син
Формиран корпусен материал	TPU, син
Материал на гайката	месинг, с никелово покритие
Забележки	
Забележки	При използване на контакти в опасни зони (ATEX) има специални изисквания по отношение на окабеляването. Изискванията на приложимите разпоредби за монтаж трябва да бъдат абсолютно спазени от потребителя на собствена отговорност.
Единица на опаковката	1 брой

E10358



Свързващ кабел с конектор

ADOGH040MSN0005A04

Електрическо свързване


Кабел: 5 m, PUR / PVC, син, Ø 5 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU, син; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Усилие на затягане: 0,5 Nm



Връзка



Цвета на проводниците :

BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син
WH =	бял