




Свързващ кабел с конектор

ADOGB030PLS0010E03

Артикулът не се предлага вече - запис в архива




Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	< 250 AC
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-40...90
Защита		IP 68
Механични данни		
Размери	[mm]	26 x 26 x 60
Материал		TPU
Формиран корпусен материал		TPU
Материал на гайката		PA 6 GV
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой

Електрическо свързване	
Кабел: 10 m, PVC, оранжев, Ø 7,2 mm; 3 x 0,75 mm² (22 x Ø 0,2 mm)	

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x 7/8", прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заклучване: PA 6 GV




E10359



Свързващ кабел с конектор

AD0GB030PLS0010E03

Връзка



BN =	Цветовете на проводниците :
BU =	кафяв
GN/YE =	син
	зелен/жълт