




Свързващ кабел

VDOAH042MSS0003A04STAH040MSS

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Електрически показатели

Работно напрежение	[V]	10...30 DC
--------------------	-----	------------

Изходи

Електрическо изпълнение	PNP
-------------------------	-----

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-25...90
--------------------	------	----------

Защита	IP 67
--------	-------

Механични данни

Материал	TPU
----------	-----

Формиран корпусен материал	TPU
----------------------------	-----

Материал на гайката	месинг, с никелово покритие
---------------------	-----------------------------

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, зелен
	Работа	1 x Светодиод, жълт

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12, под тъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с никелово покритие





Свързващ кабел

VDOAH042MSS0003A04STAH040MSS

Електрическо свързване

Кабел: 3 m, PUR / PVC, оранжев; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Връзка



Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, под ъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с никелово покритие

