
E10395

Свързващ кабел

VDOAH042MSS00,6A04STAH040MSS

Артикулът не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: EVC036
Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	10...30 DC
Изходи		
Електрическо изпълнение		PNP
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...90
Защита		IP 67
Механични данни		
Материал		PUR
Формиран корпусен материал		PUR
Материал на гайката		месинг, с никелово покритие
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12, под ъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: PUR; Заключване: месинг, с никелово покритие



E10395


Свързващ кабел

VDOAH042MSS00,6A04STAH040MSS

Електрическо свързване

Кабел: 0,6 m, PUR / PVC, оранжев, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Връзка



	Цветове на проводниците :
BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син
GN =	зелен
WH =	бял
YE =	жълт

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, под ъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: PUR; Заключване: месинг, с никелово покритие

