


Свързващ кабел

VDOAH032MSS0005H03STGH030MSS

Артикулат не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: EVC054

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Приложение

Система	Без силикон; контакти със златно покритие
Без силикон	да

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...30 DC
Макс. токово натоварване общо [A]	3

Изходи

Електрическо изпълнение	PNP
-------------------------	-----

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...80
Защита	IP 68

Механични данни

Материал	PUR
Формиран корпусен материал	PUR
Материал на гайката	месинг, с никелово покритие

Свързващ кабел

VDOAH032MSS0005H03STGH030MSS

Дисплей / работни елементи


Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване - щекер


Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PUR; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,7...0,9 Nm



Електрическо свързване

Кабел: 5 m, PUR, черен, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Връзка



Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, под ъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: PUR; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,7...0,9 Nm

