


Джъмпер за клапан

VVDAB031MSS00,6H03STGH030MSS



Приложение

Система	Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие
Без силикон	да

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	< 24 AC/DC
Защита срещу пренапрежение	да; (VDR)
Макс. токово натоварване общо [A]	3

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...80
Защита	IP 67

Механични данни

Тегло [g]	73,7
Материал	PUR
Формиран корпусен материал	PUR
Материал на гайката	месинг, с никелово покритие

Дисплей / работни елементи

Дисплей	Работа	1 x Светодиод, жълт
---------	--------	---------------------

Джъмпер за клапан

VVDAB031MSS00,6H03STGH030MSS

Акcesoари

Доставени артикули

винт

панел за етиктиране


Забележки

Единица на опаковката

1 брой

Електрическо свързване - щекер


Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PUR; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,7...0,9 Nm



Електрическо свързване

Кабел: 0,6 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Връзка



Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x клапан тип B DIN, под ъгъл; Формовано тяло: PUR; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Контакти: месинг с никелирано покритие; Усилие на затягане: 0,7...0,9 Nm

