




Свързващ кабел

VDOGF040MSS0005H04STGH040MSS

Артикултът не се предлага вече - запис в архива



Приложение	
Система	Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие
Без силикон	да
Електрически показатели	
Работно напрежение [V]	< 60 AC / < 75 DC
Клас на защита	III
Макс. токово натоварване общо [A]	3
Условия на работа	
Околна температура [°C]	-25...85
Защита	IP 68
Механични данни	
Материал	PUR
Формиран корпусен материал	PUR
Материал на гайката	месинг, с никелово покритие
Забележки	
Единица на опаковката	1 брой

Свързващ кабел

VDOGF040MSS0005H04STGH040MSS

Електрическо свързване - щекер


Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PUR; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,7...0,9 Nm



Електрическо свързване

Кабел: 5 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 4,4 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Връзка



Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M8, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PUR; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...0,7 Nm

