
E11466

Свързващ кабел

VDOGH040MSS00,3H04STAH040MSS

Артикулът не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: EVC025
Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Приложение		
Система		Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие
Без силикон		да
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Макс. токово натоварване общо	[A]	3
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...85
Защита		IP 68
Механични данни		
Материал		PUR
Формиран корпусен материал		PUR
Материал на гайката		месинг, с никелово покритие
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой

E11466

Свързващ кабел

VDOGH040MSS00,3H04STAH040MSS

Електрическо свързване - щекер


Конектор: 1 x M12, под ъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: PUR; Заключване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,7...0,9 Nm



Електрическо свързване

Кабел: 0,3 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Връзка



Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PUR; Заключване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,7...0,9 Nm

