



## Свързващ кабел с конектор

ADOGF030MSS0002H03

Артикулят не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: EVC141

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля  
имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



## Приложение

|             |                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| Система     | Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие |
| Без силикон | да                                                     |

## Електрически показатели

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Работно напрежение [V]            | < 60 AC / < 75 DC |
| Клас на защита                    | III               |
| Макс. токово натоварване общо [A] | 3                 |

## Условия на работа

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Околна температура [°C] | -25...85 |
| Защита                  | IP 68    |

## Механични данни

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Размери [mm]               | 10 x 10 x 31                |
| Материал                   | PUR                         |
| Формиран корпусен материал | PUR                         |
| Материал на гайката        | месинг, с никелово покритие |

## Забележки

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Единица на опаковката | 1 брой |
|-----------------------|--------|


**Свързващ кабел с конектор**

ADOGF030MSS0002H03

**Електрическо свързване**Кабел: 2 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 4,1 mm; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )**Електрическо свързване - Конектор**

Конектор: 1 x M8, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PUR; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...0,7 Nm

Конектор: 1 x M8, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PUR; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...0,7 Nm

**Връзка**

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| BK = | Цветовете на проводниците : |
| BN = | черен                       |
| BU = | кафяв                       |
|      | син                         |