



Свързващ кабел с конектор

ADOAF032MSS0005H03

Артикулят не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: EVC148

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Приложение

Система	Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие
Без силикон	да

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...30 DC
Клас на защита	III
Макс. токово натоварване общо [A]	3

Изходи

Електрическо изпълнение	PNP
-------------------------	-----

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...85
Защита	IP 68

Механични данни

Размери [mm]	17 x 10 x 26
Материал	PUR
Формиран корпусен материал	PUR
Материал на гайката	месинг, с никелово покритие

E11493



Свързващ кабел с конектор

ADOAF032MSS0005H03

Дисплей / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------


Електрическо свързване

Кабел: 5 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 4,1 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)


Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M8, под ъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: PUR; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...0,7 Nm

Конектор: 1 x M8, под ъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: PUR; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...0,7 Nm



Връзка



Цвета на проводниците :

BK = черен
BN = кафяв
BU = син