



Свързващ кабел с конектор

ADOGF030VAS0005E03

Артикулят не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: EVT123

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Приложение

Система	Без силикон; контакти със златно покритие
Без силикон	да

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	< 60 AC / < 75 DC
Клас на защита	III
Макс. токово натоварване общо [A]	3

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...85
Защита	IP 68

Механични данни

Размери [mm]	10 x 10 x 31
Материал	PVC
Формиран корпусен материал	PVC
Материал на гайката	неръждаема стомана (1.4404 / 316L)

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------


**Свързващ кабел с конектор**

ADOGF030VAS0005E03

Електрическо свързванеКабел: 5 m, PVC, оранжев, Ø 5 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x 0,1 mm)**Електрическо свързване - Конектор**

Конектор: 1 x M8, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PVC; Заклучване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...0,7 Nm

Конектор: 1 x M8, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PVC; Заклучване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...0,7 Nm

**Връзка**

BK =	Цветовете на проводниците :
BN =	черен
BU =	кафяв
	син