



## Свързващ кабел с конектор

ADOAF030VAS0005E03

Артикулат не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: EVT127

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



## Приложение

|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| Система     | Без силикон; контакти със златно покритие |
| Без силикон | да                                        |

## Електрически показатели

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Работно напрежение [V] | < 60 AC / < 75 DC |
| Клас на защита         | III               |

## Условия на работа

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Околна температура [°C] | -25...85 |
| Защита                  | IP 68    |

## Механични данни

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Тегло [g]                  | 180                                |
| Материал                   | PVC                                |
| Формиран корпусен материал | PVC                                |
| Материал на гайката        | неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |

## Забележки

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Единица на опаковката | 1 брой |
|-----------------------|--------|



## Свързващ кабел с конектор

ADOAF030VAS0005E03

## Електрическо свързване


Кабел: 5 m, PVC, оранжев, Ø 5 mm; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x 0,1 mm )

## Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M8, под тъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: PVC; Заклучване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...0,7 Nm



## Връзка



ВК =           Цветовете на проводниците :  
BN =           черен  
BU =           кафяв  
                  син