



E11500



Свързващ кабел с конектор

ADOAF030VAS0025E03

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Приложение

Система	Без силикон; контакти със златно покритие
Без силикон	да

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	< 60 AC / < 75 DC
Клас на защита	III

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...85
Защита	IP 68

Механични данни

Материал	PVC
Формиран корпусен материал	PVC
Материал на гайката	неръждаема стомана (1.4404 / 316L)

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

E11500



Свързващ кабел с конектор

ADOAF030VAS0025E03

Електрическо свързване


Кабел: 25 m, PVC, оранжев, Ø 5 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x 0,1 mm)

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M8, под тъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: PVC; Заклучване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...0,7 Nm



Връзка



ВК = Черен
ВН = кафяв
ВУ = син

Цветове на проводниците :