



Свързващ кабел с конектор

ADOAF032VAS0005E03

Артикулет не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: EVT131

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Приложение

Система	Без силикон; контакти със златно покритие
Без силикон	да

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...30 DC
Клас на защита	III

Изходи

Електрическо изпълнение	PNP
-------------------------	-----

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...85
Защита	IP 68

Механични данни

Размери [mm]	18 x 10 x 28
Материал	PVC
Формиран корпусен материал	PVC
Материал на гайката	неръждаема стомана (1.4404 / 316L)

E11501



Свързващ кабел с конектор

ADOAF032VAS0005E03

Дисплей / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен

Забележки


Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване


Кабел: 5 m, PVC, оранжев, Ø 5 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x 0,1 mm)

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M8, под ъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: PVC; Заклучване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...0,7 Nm



Връзка



	Цветовете на проводниците :
BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син