



Свързващи конектори

SSTAH050MSSFKPG

Спрени изделия

Алтернативни артикули: EVC817

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Приложение

Система	Без силикон; контакти със златно покритие
Без силикон	да

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	< 45 AC / < 70 DC
Макс. токово натоварване общо [A]	4; (...40 °C)

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...85
Защита	IP 68

Механични данни

Тегло [g]	26,5
Материал	PA
Формиран корпусен материал	PA
Материал на гайката	месинг, с никелово покритие

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------



Свързващи конектори


SSTAH050MSSFKPG

Електрическо свързване

винтови клеми: ...0,75 mm²; Кабелна обвивка: Ø 4...6 mm

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12, под тъгъл; кодиране: А; Формовано тяло: РА; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие



Връзка

