


Конектор за окабеляване

SDOAH050MSSFPG

Спрени изделия

Алтернативни артикули: EVC815

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Приложение

Система	Без силикон; контакти със златно покритие
Без силикон	да

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	< 45 AC / < 70 DC
Макс. токово натоварване общо [A]	4; (...40 °C)

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...85
Защита	IP 68

Механични данни

Тегло [g]	29,1
Размери [mm]	35 x 20 x 30
Материал	PA
Формиран корпусен материал	PA
Материал на гайката	месинг, с никелово покритие

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------



Конектор за окабеляване

SDOAH050MSSFKPG

Електрическо свързване

винтови клеми: ...0,75 mm²; Кабелна обвивка: Ø 4...6 mm

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, под тъгъл; кодиране: А; Формовано тяло: РА; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие



Връзка

