




Преходен щекер

ESTGH040MSS0,08E04 (M16)



1 О-пръстен



| Електрически показатели    |      |                                      |
|----------------------------|------|--------------------------------------|
| Работно напрежение         | [V]  | < 250 AC/DC                          |
| Условия на работа          |      |                                      |
| Околна температура         | [°C] | -25...85                             |
| Защита                     |      | IP 68                                |
| Механични данни            |      |                                      |
| Тегло                      | [g]  | 30,743                               |
| Монтажна резба             |      | M16 x 1,5                            |
| Материал                   |      | цинкова отливка с никелово покритие  |
| Формиран корпусен материал |      | цинкова отливка, с никелово покритие |
| Забележки                  |      |                                      |
| Единица на опаковката      |      | 1 брой                               |



## Преходен щекер

ESTGH040MSS0,08E04 (M16)

## Електрическо свързване

Кабел: 0,08 m, PVC; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup>

## Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: цинкова отливка, с никелово покритие



## Връзка

|   |    |
|---|----|
| 1 | BN |
| 2 | WH |
| 3 | BU |
| 4 | BK |

|      |                             |
|------|-----------------------------|
|      | Цветовете на проводниците : |
| BK = | черен                       |
| BN = | кафяв                       |
| BU = | син                         |
| WH = | бял                         |