


Конектор за окабеляване

SDOAH030MSSFKPG

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Електрически показатели

Работно напрежение	[V]	< 250 AC
--------------------	-----	----------

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-40...85
--------------------	------	----------

Защита		IP 67
--------	--	-------

Механични данни

Тегло	[g]	25
-------	-----	----

Размери	[mm]	35 x 20 x 30
---------	------	--------------

Материал		PBT
----------	--	-----

Формиран корпусен материал		PBT
----------------------------	--	-----

Материал на гайката		PA
---------------------	--	----

Забележки

Единица на опаковката		1 брой
-----------------------	--	--------



Конектор за окабеляване


SDOAH030MSSFKPG

Електрическо свързване

винтови клеми: ...0,75 mm²; Кабелна обвивка: Ø 6...8 mm

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, под тъгъл; кодиране: C; Формовано тяло: PBT; Заклучване: PA



Връзка

