


## Свързващ кабел с конектор

ADOAH040MSS0005C04

Артикулет не се предлага вече - запис в архива



## Приложение

|             |                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| Система     | Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие; ширмован кабел |
| Без силикон | да                                                                     |

## Електрически показатели

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Работно напрежение [V]            | < 50 AC / < 60 DC |
| Клас на защита                    | III               |
| Макс. токово натоварване общо [A] | 4                 |

## Условия на работа

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Околна температура [°C] | -25...90 |
| Защита                  | IP 67    |

## Механични данни

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Тегло [g]                  | 212,4                       |
| Размери [mm]               | 15 x 26,3 x 38              |
| Материал                   | TPU                         |
| Формиран корпусен материал | TPU                         |
| Материал на гайката        | месинг, с никелово покритие |

## Забележки

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Единица на опаковката | 1 брой |
|-----------------------|--------|

## Свързващ кабел с конектор

ADOAH040MSS0005C04

## Електрическо свързване

Кабел: 5 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 5 mm, ширмован; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup>

## Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, под тъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,7...0,9 Nm; Екраниран кабел за свързване: екранът не е свързан



## Връзка



|      |                         |
|------|-------------------------|
|      | Цвета на проводниците : |
| BK = | черен                   |
| BN = | кафяв                   |
| BU = | син                     |
| WH = | бял                     |