


Свързващи конектори

SSTGF030MSSFPG



Приложение

Система

контакти със златно покритие

Електрически показатели

Работно напрежение

[V]

< 50 AC / < 75 DC

Клас на защита

III

Макс. токово натоварване
общо

[A]

4

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-25...90

Защита

IP 68

Механични данни

Тегло

[g]

14,8

Материал

PA

Формиран корпусен
материал

PA

Материал на гайката

месинг, с никелово покритие

Забележки

Единица на опаковката

1 брой



Свързващи конектори

SSTGF030MSSFPKG

Електрическо свързване

технология за конектор в изолацията: 0,14...0,38 mm²; Изолация на сърцевината: PVC / TPE; (Ø 1,0...1,6 mm); Кабелна обвивка: Ø 3...5 mm

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M8, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PA; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие



Връзка

