


Свързващи конектори

SSTGF040MSSFPG



Приложение

Система	Без силикон; контакти със златно покритие
Без силикон	да

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	< 60 AC / < 75 DC
Клас на защита	III
Макс. токово натоварване общо [A]	4

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...90
Защита	IP 68

Механични данни

Тегло [g]	14,9
Размери [mm]	12 x 12 x 35,5
Материал	PA
Формиран корпусен материал	PA
Материал на гайката	месинг, с никелово покритие

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------



Свързващи конектори

SSTGF040MSSFPG

Електрическо свързване

технология за конектор в изолацията: 0,14...0,38 mm²; Изолация на сърцевината: PVC / TPE; (Ø 1,0...1,6 mm); Кабелна обвивка: Ø 3...5 mm

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M8, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PA; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие



Връзка

