




Т-образен разпределител

T SPLITTER M12/2XUS



| Приложение                               |      |                                                                |
|------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|
| Дизайн                                   |      | за сензори за налягане PNI                                     |
| Електрически показатели                  |      |                                                                |
| Работно напрежение                       | [V]  | < 30 AC / < 36 DC                                              |
| Макс. токово натоварване за модул / слот | [A]  | 3                                                              |
| Макс. токово натоварване общо            | [A]  | 3                                                              |
| Условия на работа                        |      |                                                                |
| Околна температура                       | [°C] | -25...90                                                       |
| Защита                                   |      | IP 68                                                          |
| Механични данни                          |      |                                                                |
| Тегло                                    | [g]  | 38,2                                                           |
| Материал                                 |      | PUR                                                            |
| Забележки                                |      |                                                                |
| Забележки                                |      | ориентация конектори А / В хоризонтални (за вертикален датчик) |
| Единица на опаковката                    |      | 1 брой                                                         |

## Т-образен разпределител

T SPLITTER M12/2XUS

## Електрическо свързване

## Връзка

