


Y-сплитер

Safety splitter box



Приложение

Дизайн	T-образен елемент за псевдо-серийна връзка на сензори за безопасност при отказ
--------	--

Електрически показатели

Работно напрежение	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Макс. токово натоварване за модул / слот	[A]	4
Макс. токово натоварване общо	[A]	4

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-25...90
Защита		IP 68

Механични данни

Тегло	[g]	31,4
Материал		PUR
Формиран корпусен материал		PUR
Материал на гайката		месинг, с никелово покритие

Забележки


Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Y-сплитер

Safety splitter box

Електрическо свързване

Връзка



Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12; Формовано тяло: PUR; Заклучване: месинг, с никелово покритие

Конектор: 1 x M12; Формовано тяло: PUR; Заклучване: месинг, с никелово покритие

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12; Формовано тяло: PUR; Заклучване: месинг, с никелово покритие