

# E11585




## Свързващ кабел с щекер

ASTGH040VAS0002E04

Артикулът не се предлага вече - запис в архива

заменен от: EVT071




Приложение	
Без силикон	да
Електрически показатели	
Работно напрежение [V]	< 250 AC / < 300 DC
Условия на работа	
Околна температура [°C]	-25...100
Защита	IP 68; IP 69K
Механични данни	
Размери [mm]	15 x 15 x 41,5
Материал	PVC
Материал на гайката	неръждаема стомана (1.4404 / 316L)
Забележки	
Единица на опаковката	1 брой
Електрическо свързване	
Кабел: 2 m, PVC, оранжев, Ø 5,3 mm; 4 x 0,34 mm <sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )	
Електрическо свързване - щекер	
Съединител: 1 x M12, прав; Формовано тяло: PVC; Заклучване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,7...0,9 Nm	

# E11585



## Свързващ кабел с щекер

ASTGH040VAS0002E04



### Връзка

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

Цветовете на проводниците :

BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син
WH =	бял

Артикулът не се предлага вече - запис в архива

заменен от: EVT071